




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS07,5F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, s premazom proti sprijemanju
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 7,5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		
Električni priključek - vtičnica		

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju




E10471



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS07,5F03

Priključek



BN =
BK =
BU =

Barva žil :
rjavo
črn
modro