


Y-razdelilnik

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...60 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici	2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Y-razdelilnik

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Električni priključek


Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, črn, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

