


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0003F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

Materiali	TPU transparentno
-----------	-------------------

Material ulitega dela	TPU, transparentno
-----------------------	--------------------

Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju
-----------------------	--

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10487



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0003F03

Električni priključek


Kabel: 3 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro