


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 47
------	------	--------------

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
-----------------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10498



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0002A03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro