


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10522



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005A03

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro