

## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |                     |
|----------------------|-----|---------------------|
| Obratovalna napetost | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|----------------------|-----|---------------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                       |      |                                        |
|-----------------------|------|----------------------------------------|
| Mere                  | [mm] | 15 x 15 x 43                           |
| Materiali             |      | TPU                                    |
| Material ulitega dela |      | TPU                                    |
| Material slepe matice |      | medenina, s premazom proti sprijemanju |

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju



# E10525



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005F03

### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BK = | rjavo       |
| BU = | črn         |
|      | modro       |