


Priključni kabel

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Barva žil :
 BK = črn
 BN = rjavo
 BU = modro

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

