


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0002E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
----------------------	-----	-------------------

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU
-----------	-----

Material ulitega dela	TPU
-----------------------	-----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


**Priključni kabel z vtičnico**

ADOGF030MSS0002E03

Električni priključekKabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

**Priključek**

BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
modro