


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030PLS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11487

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOGF030PLS0005A03

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro