

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032ZDS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Zaščitni razred	III

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	17 x 10 x 26
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10547



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032ZDS0005A03

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro