


Priključni kabel

VDOGG030--S00,6A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano






Priključni kabel

VDOGG030--S00,6A03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

