
E10554

Priključni kabel

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov


E10554

Priključni kabel

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, poniklјano




Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Priključek



Električni priključek - Buchse



Priključek



E10554

Priključni kabel

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, poniklјano