


Priključni kabel

VDOAG032--S0001A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Zaščitni razred	III

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel

VDOAG032--S0001A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Priključek



Električni priključek - Buchse



Priključek



E10555



Priključni kabel

VDOAG032--S0001A03STGH030MSS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano