


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0010E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 35
------	------	--------------

Materiali	PA 6.6
-----------	--------

Material ulitega dela	PA 6.6
-----------------------	--------

Material slepe matice	POM
-----------------------	-----

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, rumeno, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: POM




E10558



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0010E03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro