

E10561




Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0010E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10635

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...70

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 29 x 15 x 44

Materiali PA 6.6

Material ulitega dela PA 6.6

Material slepe matice medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10561



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0010E03

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 4,5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro