


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0007E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	29 x 15 x 44
------	------	--------------

Materiali	PA 6.6
-----------	--------

Material ulitega dela	PA 6.6
-----------------------	--------

Material slepe matice	aluminij
-----------------------	----------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10565



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0007E03

Električni priključek


Kabel: 7 m, PUR, oranžno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro