
E10568

Priključni kabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PA 6.6
Material ulitega dela		PA 6.6
Material slepe matice		aluminij, črno eloksirano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov


E10568

Priključni kabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij, črno eloksirano



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, oranžno; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij, črno eloksirano

