


Vtič adapterja

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 O-obroč

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Namestitveni navoj	PG 13.5
--------------------	---------

Materiali	medenina ponikljano
-----------	---------------------

Material ulitega dela	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano



E10571



Vtič adapterja

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK