


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0005A05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC071

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 43
------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Material ulitega dela		TPU
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		medenina, ponikljano
-----------------------	--	----------------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E10588



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0005A05

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjava
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo