


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSS0005A05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC074

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH050MSS0005A05

Električni priključekKabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

**Priključek**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
WH =	modro
	belo