


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0025E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU transparentno
-----------	-------------------

Material ulitega dela	TPU, transparentno
-----------------------	--------------------

Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
-----------------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10593



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0025E03

Električni priključek


Kabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro