


## Priključni kabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11325

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Električni podatki

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
|--------------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zaščitni razred | III |
|-----------------|-----|

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
|--------------------------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 68 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiali | PUR |
|-----------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Material ulitega dela | PUR |
|-----------------------|-----|

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
|-----------------------|--------------------------------|

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



# E10600



## Priključni kabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

### Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano

