
E10602

Priključni kabel

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		III
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



E10602


Priključni kabel

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Električni priključek

Kabel: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, poniklјano

