


Priključni kabel

VDOG030MSS00,6A03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano





Priključni kabel

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano

