


## Priključni kabel

VDOG F030MSS00,8A03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost | [V] | < 60 AC/DC |
| Zaščitni razred      |     | III        |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Zaščita             |      | IP 68    |

## Mehanski podatki

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiali             | PUR                            |
| Material ulitega dela | PUR                            |
| Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano





## Priključni kabel

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

### Električni priključek

Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano

