

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0020A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU transparentno
Material ulitega dela		TPU, transparentno
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10608



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0020A03

Električni priključek

Kabel: 20 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro