


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0020E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 20 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)




E10611



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042VAS0020E03

Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro