


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0002A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC007

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	36 x 15 x 26
Materiali	PUR	
Material ulitega dela	PUR	
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10613



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0002A04

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo