


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	36 x 15 x 26
------	------	--------------

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
-----------------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10616



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0005A04

Električni priključek


Kabel: 5 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo