# E10620


## Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGF030ZDSFKPK

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11552


Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!




| | | |
|---|---|---|
| **Električni podatki** | | |
| Obratovalna napetost | [V] | < 60 AC/DC |
| Zaščitni razred | | III |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -25...70 |
| Zaščita | | IP 67 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Mere | [mm] | 13 x 13 x 44 |
| Materiali | | PA |
| Material ulitega dela | | PA |
| Material slepe matice | | ZnAl / Ni |
| **Opombe** | | |
| Embalažna enota | | 1 Kosov |

**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: ZnAl / Ni



# E10620

## Vtičnica z možnostjo ožičenja

**SDOGF030ZDSFKPK**

### Priključek

