

Priključni kabel z vtičnico

ADOGG030--S0010A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Območje uporabe

Posebna značilnost Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 60 AC / < 75 DC

Zaščitni razred III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 65

Mehanski podatki

Mere [mm] 8 x 8 x 31

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Brez halogenov, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU




E10623



Priključni kabel z vtičnico

ADOGG030--S0010A03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro