
E10627

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0005E05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos




Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, poniklјano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano




E10627

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0005E05

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo