


Priključni kabel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano






Priključni kabel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano

