

E10630




Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030ZDS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11487

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 60 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm] 10 x 10 x 33

Materiali PUR

Material ulitega dela PUR

Material slepe matice tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10630



Priključni kabel z vtičnico


ADOGF030ZDS0005A03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro