


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ALS0010F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 10...30 DC |
|----------------------|-----|------------|

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -20...70 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mere | [mm] | 29 x 15 x 44 |
|------|------|--------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Materiali | PA 6.6 |
|-----------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Material ulitega dela | PA 6.6 |
|-----------------------|--------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Material slepe matice | aluminij |
|-----------------------|----------|

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

# E10635



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ALS0010F03

### Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 4,5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BK = | rjavo       |
| BU = | črn         |
|      | modro       |