


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0020A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 47
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 20 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)



E10646



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0020A03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro