

E10655




Priključni kabel

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC052
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Priključni kabel

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

