


Priključni kabel

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Zaščitni razred III

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Materiali PUR

Material ulitega dela PUR

Material slepe matice medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključni kabel

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Priključek



Električni priključek - Buchse



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano