


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK/IIND/BK/D53/360DEGREES

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E12516 + E12526

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	107,6
Premer ciljne ploščice	[mm]	53
Distančnik luknje	[mm]	80
Višina cevke pogona ventila	[mm]	20
Materiali	Preklopni nastavek: PVC črn; vijaki: legirano jeklo	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------