


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0010E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Mere [mm]	15 x 15 x 46
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH040VAS0010E04

Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek



Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo