
E10665

Priključni kabel z vtičem

ASTGH030MSS0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos




Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10665

Priključni kabel z vtičem

ASTGH030MSS0002A03

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro