




Zagonski kabel z vtičem ventila


VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

