
E10673

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 sivo

Območje uporabe		
Izvedba		z ojačevalnikom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	12...40 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E10673


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano

