


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 črn

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

