

E10678




Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11438

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 črn

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 65

Mehanski podatki

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

