


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 sivo

Območje uporabe

Izvedba

z ojačevalnikom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

12...40 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 65

Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano






Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

