


## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005B04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Električni podatki

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 10...30 DC |
|----------------------|-----|------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Zaščita |  | IP 67 |
|---------|--|-------|

## Mehanski podatki

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mere | [mm] | 15 x 15 x 43 |
|------|------|--------------|

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiali |  | TPU |
|-----------|--|-----|

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Material ulitega dela |  | TPU |
|-----------------------|--|-----|

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| Material slepe matice |  | medenina, ponikljano |
|-----------------------|--|----------------------|

## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|

# E10686



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005B04

### Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, oranžno; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Barva žil : |
| BN = | črn         |
| BU = | rjava       |
| WH = | modro       |
|      | belo        |