


Priključni kabel

VDOAH040MSS0003B04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
--------------------------	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
--------------------------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano






Priključni kabel

VDOAH040MSS0003B04STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

