


Priključni kabel

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC018

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

