


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050VAS0005E05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT013

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050VAS0005E05

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo